

Garant
ZCMX 130402, Soort: HUZ310


Bestelgegevens

Bestelnummer	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 130402 HUZ310 Soort: HUZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,2 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Soort	HUZ310
Aantal wisselingen/snijkanten	2

ISO-code wisselplaat	ZCMX 130402
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Coating	ongecoat
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien