

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 070202 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Tolerantie	M
Soort	HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien