

**Garant****DC.T 11T304, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien