

Garant**ZCMX 130404, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 130404 HBZ310 Soort: HBZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Coating	PVD
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	ZCMX 130404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Hoofdtoepassing	N
Soort	HBZ310
Hoekradius	0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien