


Garant**ZCMX 09T304, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 09T304
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	PVD

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Soort	HBZ140
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien