


Garant**SCMT 09T304, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien