

Garant**ZCMX 09T304, Soort: HBZ030**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268438 HBZ030 |
| GTIN | 4062406392758 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

Uitvoering:

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Voeding f draaien | 0,1 - 0,3 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | HBZ030 |
| Hoofdtoepassing | P |
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T308 |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |

| | |
|--|------------------------------|
| Coating | CVD |
| Sneedecondities | continu |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 200 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,4 - 2 mm |
| Voeding f boren | 0,03 - 0,12 mm |
| geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$ | 18 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |