

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien