

Garant
VC.T 160408, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Tolerantie	M
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien