

Garant**ZCMX 09T304, Soort: HBZ035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Soort	HBZ035
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Coating	PVD
Hoekradius	0,4 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien