

**Garant****ZCMX 130408, Soort: HBZ030**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268444 HBZ030 |
| GTIN          | 4062406392291 |
| Artikelklasse | 21E           |

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

## Technische beschrijving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Snijmateriaal                       | HM             |
| ISO-code wisselplaat                | ZCMX 130408    |
| Voeding f draaien                   | 0,1 - 0,3 mm   |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 200 m/min |
| Voeding f boren                     | 0,03 - 0,12 mm |
| Snedeccondities                     | continu        |
| Hoekradius                          | 0,8 mm         |
| Soort                               | HBZ030         |
| Coating                             | CVD            |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Snijdiepte $a_p$                             | 0,4 - 2 mm                   |
| Hoofdtoepassing                              | P                            |
| Aantal wisselingen/snijanten                 | 2                            |
| geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$ | 25 mm                        |
| Producttype                                  | Wisselplaat voor het draaien |