

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Tolerantie	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien