

**Garant****Parallelbankschroef, Bekbreedte: 180mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 967100 180    |
| GTIN          | 4062406393267 |
| Artikelklasse | 91J           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

**Callout:**

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

**Voordeel:**

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Opmerking:**

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

**Technische beschrijving**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø | 3/4 – 3.1/2 inch     |
| Materiaal                               | Staal matrijsgesmeed |
| Spandiepte                              | 110 mm               |
| Openingsrichting                        | voorwaarts openend   |
| Gewicht                                 | 27 kg                |
| Bekbreedte                              | 180 mm               |
| Spanwijdte                              | 220 mm               |
| Producttype                             | Parallel-bankschroef |