

Garant
Machinetap HSS-E-PM, DLC, M: M10

Bestelgegevens

Bestelnummer	132610 M10
GTIN	4045197648839
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Zeer stabiele uitvoering, met **schilaansnijding** en **speciale snijkantgeometrie** voor **kopermaterialen**.

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,5 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	10 mm

Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	CS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap