

**Garant****VHM-frees HPC, ZOX, Ø f8 DC: 25mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	202248 25
GTIN	4045197454508
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Stabiele ruwfrees **zonder** kartelvertanding.

Met sterke kern, **speciale spaangroeven** en **grote gepolijste spaanruimtes**.

**Toepassing:**

Voor het ruwfreesen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolger is nr. 202004.**

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend	0,14 mm
Vrijloop-Ø $D_1$	24 mm
Schachtvorm	HB
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in aluminium kortspanend	0,18 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Aantal tanden Z	3
Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	62 mm
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Totale lengte L	121 mm
Snijlengte $L_c$	52 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale $\varnothing$	f8
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ZOX
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	480 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
CuZn	geschikt	240 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Lucht

beperkt geschikt