

Garant**Gereedschapshouder met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 117mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148701 117
GTIN	4062406754655
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel.

Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaheid en optimale oppervlaktehardheid. **Zware uitvoering** voor tappen tot M20.

Met zeskant aan kopse kant, met sleutelwijdte 22 mm.

Toepassing:

geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Technische beschrijving

Spanwijdte <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Totale lengte	110 mm
Voor handtap DIN 352	M13 – M20
Reservebekken nr. 148712 gr.	117
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk

