

Garant**Gereedschapshouder met ratel lang, Volledig staal, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	149001 250
GTIN	4062406754686
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met tweeklekspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel.

Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.

Toepassing:

Geschikt voor draadsnijden op diepliggende, moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Technische beschrijving

Voor handtap DIN 352	M3 – M10
Spanwijdte <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm
Totale lengte	250 mm

Reservebekken nr. 148712 gr.	85
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk