

**Garant****VNMG 160404, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Tolerantie	M
Soort	HB7415-1
Spaanbreker	TIM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien