

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VS
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien