

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snedecoördinatie	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien