

Garant**Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130460 M10
GTIN	4062406398132
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor metrische linkse draad volgens DIN13.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 352
Draadafmeting	M10
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Schacht-Ø D _s	7 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Totale lengte L	70 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	30 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadsoort	M
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt