

Garant**Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130460 M2
GTIN	4062406397968
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor metrische linkse draad volgens DIN13.

Technische beschrijving

Draaddiepte	6 mm
Norm	DIN 352
Schroefdraad-Ø	2 mm
Kerngat-Ø	1,6 mm
Aantal snijkanten Z	2
Draadsoort	M
Aantal spaangroeven	2
Totale lengte L	36 mm
Draadspoed	0,4 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadafmeting	M2
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		

Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt