

Garant**DNMG 150604, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snededcondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Soort	HB725-1
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	M
Spaanbreker	UM1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien