

**Garant****TNMG 160404, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
Tolerantie	M
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Voeding $f$	0,05 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	UM1

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien