

Garant
CC.T 09T308, Soort: HB725-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T308 HB725-1 Soort: HB725-1
 Spaanbreker: UM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	UM1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Soort	HB725-1
Hoofdtoepassing	UNI
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Producttype	Wisselplaat voor het draaien