

Garant**CC.T 060204, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	UM1
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien