

Garant**TC.T 16T304, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	UM1
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Soort	HB725-1
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	UNI
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien