

Garant**VBMT 160408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snedeccondities	licht onderbroken

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien