



Pijpsnijder DP50 voor HT-pijpen, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	818190 1
GTIN	4003773087809
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Body van glasvezelversterkte kunststof. Wisselmes van hoogwaardig kogellagerstaal, zonder gereedschap te verwisselen. Optimale buisgeleiding en gemakkelijk snijden dankzij glijlagers en zelfinstellende wielen. Dankzij het geveerde lemmet is er tijdens het snijden geen lastig bijstellen nodig.

Voordeel:

Eén gereedschap, twee functies, drie diameters. **Gangbare kunststof afvoerbuizen licht en zuiver scheiden en afschuinen in één bewerking.** Gladde snede: Geen bijstellen, afbramen en minder gevaar voor verstoppingen of beschadiging van de afdichting.

Toepassing:

Snijdt HT en vele andere kunststof pijpen met Ø 32, 40 of 50 mm en een wanddikte tot 2,4 mm. Gemakkelijk positioneren dankzij vrij zicht op de instelwaarde. Na of fijn snijden mogelijk vanaf ca. 10 mm afsnijlengte.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 818191 gr. 1 en reserve-snelwisselas nr. 818192 gr. 1.

Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	32 mm
voor uitwendige pijp-Ø	40 mm
voor uitwendige pijp-Ø	50 mm

Gewicht	294 g
Lengte	202 mm
geschikt voor pijpmateriaal	Messing
geschikt voor pijpmateriaal	Aluminium
geschikt voor pijpmateriaal	Koper
geschikt voor pijpmateriaal	VA
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Reservekling Type 1	818191 1
Reserve snelwisselas Type 1	818192 1