

Garant**CC.T 060202, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260050 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406769819 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CCMT 060202 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|--------------------|
| ISO-code wisselplaat | CCGT 060202 |
| Soort | HU7315-1 |
| Snedeccondities | continu |
| Spaanbreker | AF |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Voeding f | 0,03 - 0,1 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Hoofdtoepassing | N |
| Coating | ongecoat |
| Tolerantie | G |
| Snijmateriaal | HM |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 600 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |