

Garant
DC.T 11T302, Soort: HU7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HU7315-1 Soort: HU7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Snedecondities	continu
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijkmanten	2

Tolerantie	G
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7315-1
Spaanbreker	AF
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien