

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Soort	HB7315-1
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm

Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien