

HOLEX®**Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191637 SET
GTIN	4045197812360
Artikelklasse	12W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer krachtig substraat voor de bewerking van stalen en roestvrije materialen.

Material de corte: HSS E SPM

Tool material: HSS E SPM

Lastuava aine: HSS E SPM

Type d'outils: HSS E SPM

Szerszámanyag: HSS E SPM

Materiale da taglio: HSS E SPM

Tolerantie nominale Ø: 0 / -0,03

Aantal tanden Z: 4

Spiraalhoek: 38 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 1835 B met h6

Aantal tanden Z: 4

Technische beschrijving

Schacht	DIN 1835 B met h6
---------	-------------------

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	4
Tolerantie nominale \varnothing	0 / -0,03
Spiraelhoek	38 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E SPM
Norm	DIN 844 B
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	groen