

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Spaanbreker	AF
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien