

JEPSON POWER

Accu handcirkelzaag voor metaal, Type: 8203E**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braam-vorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen **zonder vonkvorming**.

- **Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.**
- **Geen nabewerking nodig.**
- **Razendsnelle snede.**

Accu handcirkelzaag voor metaal Hand DRY Cutter 8203E.

- **Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, edelstaal, metaalplaten, buizen en profielen van staal, non-ferrometaal en composietmateriaal, tot een dikte van 6 mm**
- **Spaanopvangbak voor schoon werken**
- **Uitgerust met een Ø 203/48Z HM zaagblad "LBS schokbestendig" voor maximale standtijd en kwaliteit**

Levering:

Inclusief 2 hoogrendementaccu's 18V LiHD 5,5A, zaagblad, lader en koffer.

Opmerking:

Compatibel met het Cordless Alliance System (CAS), een producentonafhankelijk accusysteem van toonaangevende merken voor elektrisch gereedschap. Geschikte zaagbladen vindt u onder nr. 078243.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte 90°	67 mm
Maximaal toerental	3500 min ⁻¹
Zaagblad-Ø	203 mm
Maximale snijdiepte 45°	42 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	8203E
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	5,4 kg
Accucapaciteit	5,5 Ah
Accuspanning	18 V
Producttype	Zaag