

**Garant****Messing machinetap kort, ongecoat, M: M2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 132600 M2     |
| GTIN          | 4045197072092 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Met spaanhoek 6° en korte aansnijding (2 – 3 gangen).****Toepassing:**

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,4 mm

Totale lengte L: 36 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,6 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schroefdraad-Ø           | 2 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 3       |
| Draadspoed               | 0,4 mm  |
| Kerngat-Ø                | 1,6 mm  |
| Aantal spaangroeven      | 3       |
| Norm                     | DIN 352 |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Totale lengte L              | 36 mm                                   |
| Schacht-vierkant □           | 2,1 mm                                  |
| Tolerantieklasse             | ISO 2 6H                                |
| Snijmateriaal                | HSS E                                   |
| Draaddiepte                  | 6 mm                                    |
| Draadsoort                   | M                                       |
| Draadafmeting                | M2                                      |
| Coating                      | ongecoat                                |
| Flankhoek                    | 60 graden                               |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                  |
| Aansnijdingsvorm             | C                                       |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                  |
| Inwendige koeling            | nee                                     |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij blind gat                   |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat              |
| Snijrichting                 | rechts                                  |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring               | wit                                     |
| Producttype                  | Tap                                     |

## Gebruikersgegevens

|       | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------|------------------|----------------|----------|
| GG(G) | beperkt geschikt | 10 m/min       | K        |
| CuZn  | geschikt         | 13 m/min       | N        |
| droog | geschikt         |                |          |