

Garant**VC.T 160402, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	G
Coating	ongecoat
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7315-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Spaanbreker	AF
ISO-code wisselplaat	VCGT 160402
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien