

**Garant****ZCMX 10T304, Soort: HBZ030**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

geschikt voor gereedschap- $\varnothing$  D<sub>c</sub>: 20 mm

Soort: HBZ030

Snijdiepte a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snij snelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 70 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	70 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Snijmateriaal	HM

Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBZ030
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Snedeccondities	continu
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien