

Garant**Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX, TiN, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139178 M4
GTIN	4045197509116
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.

Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 3,7 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,7 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	4 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Totale lengte L	63 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	3,7 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draaddiepte	12 mm
Draadafmeting	M4
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap