

Garant**ZCMX 10T304, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 20 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm

ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBZ025
Snedeccondities	continu
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien