

**Garant****Messing machinetap kort, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132600 M3
GTIN	4045197072115
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met spaanhoek 6° en korte aansnijding (2 – 3 gangen).****Toepassing:**

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm

Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG(G)	beperkt geschikt	10 m/min	K
CuZn	geschikt	13 m/min	N
droog	geschikt		