

Garant

ESD elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Draagvermogen max. 250 kg, ESD-plaat, Type: 1250/S

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

ESD-werkplek met elektrische hoogter verstelling. Niet-geleidend frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dikke volumegeleidende ESD-plaat. Bedieningspaneel niet ESD-geleidend. Werktafel met scheidingsplaten, geleidend, lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen vrijrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	98 kg

Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Diepte	750 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Werkblad lengte	1250 mm
Breedte	1250 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel