



Led-machinelamp ring, Type: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081439 160
GTIN	4260131238895
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in **aluminium behuizing** met een gesatineerde acrylplaat voor een **homogene verlichting over 160 graden**.

- **Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.**
- **Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.**

Ringverlichting 'cirkellicht' voor schaduwvrije 360° verlichting rondom de spindel op frees- en boormachines. Flexibele bevestigingsmogelijkheden aan verschillende machinetypes dankzij verstelbare magneethouder.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.

Technische beschrijving

Totale hoogte	42 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtopbrengst	7,5 W
Lichtbron	Led-module
IP-klasse	IP 67

Lichtstroom	460 lm
ATEX-zone	geen
Nominale spanning	24 V
Binnen-Ø	100 mm
Buiten-Ø	160 mm
Producttype	Machinelamp