

Garant
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX, TiN, M: M3

Bestelgegevens

Bestelnummer	139178 M3
GTIN	4045197509093
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.

Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 3,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,7 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 2,8 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3 mm
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Totale lengte L	56 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	2,8 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draaddiepte	9 mm
Draadafmeting	M3
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap