



## PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 10m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080247 10
GTIN	7391390442239
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.

Slangkit in signaalkleur groen (High-visible).

#### Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling en stalen nippel.

### Technische beschrijving

Slang binnen-Ø	11 mm
Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur	groen
Maximale werkdruk	16 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
bruikbare slanglengte	10 m
Producttype	Slang

---

## Accessoires

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad  
1/2 inch

080290 1/2

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2  
inch

080285 1/2