

Garant
VHM-fasenfrees 60°, ongecoat, Ø e8 DC: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208068 4
GTIN	4062406538156
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
Tolerantie: Punthoek $\pm 1^\circ$.

Toepassing:

- Verzinken
- Fasen

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	4 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Fasenfreesen	30 graden
Totale lengte L	57 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijlengte L_c	11 mm
Aantal tanden Z	2
Schacht-Ø D_s	6 mm
Hoekfasehoek	30 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N

Tolerantie nominale \varnothing	e8
Spiraalhoek	30 graden
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Verzinkboorpunthoek	60 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Fasenfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
GG(G)	geschikt	55 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------