

Garant**DCGW 04T001, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265426 G
GTIN	4062406545802
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,1 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMW 060202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,1 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Soort	BU7220
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		