

Garant**VCGW 050101 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265870 N
GTIN	4062406561130
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

PKD – polykristallijne diamant, fijne korrel. Neutraal, zonder spaanbreker.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 0 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: N

Snijdiepte a_p : 0,1 - 2,5 mm

Voeding f : 0,03 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c voor aluminium < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Snijnsnelheid v_c voor non-ferrometalen: 300 - 1500 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCGW 050101 FN
Snijkantuitvoering	N

Snijmateriaal	PKD
Snij snelheid v_c voor G(C)FK	150 - 600 m/min
Hoekradius	0,1 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,1 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c voor non-ferrometalen	300 - 1500 m/min
Snij snelheid v_c voor aluminium < 10% Si	300 - 2000 m/min
Soort	PKD
Snedeccondities	continu
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien