



## simturn AX draadsnij-insert deelprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm, Type: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270649 8
GTIN	2050002067370
Artikelklasse	24U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

#### Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

Voor boringen vanaf  $\varnothing D_{\min}$ : 6,2 mm

$\varnothing D$ : 6 mm

Oplopend met: 1,25 – 1,5 mm

f: 2,95 mm

t: 0,84 mm

Steekbreedte w: 0,16 mm

### Technische beschrijving

f	2,95 mm
Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Steekbreedte w	0,16 mm
t	0,84 mm
Oplopend met	1,25 – 1,5 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,75
Fabrikantnummer	AG92X800

Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		