

**simturn AX draadsnij-insert deelprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm,  
Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270649 6
GTIN	2050002067356
Artikelklasse	24U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Toepassing:**

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

Voor boringen vanaf  $\varnothing D_{\min}$ : 5,2 mm $\varnothing D$ : 5 mm

Oplopend met: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Steekbreedte w: 0,06 mm

**Technische beschrijving**

f	2,45 mm
Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Steekbreedte w	0,06 mm
Oplopend met	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Fabrikantnummer	AE44X800

Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		